


Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ et sortie 24V= - 1200W - 50A

REF. 0 470 29

LEGRAND



4 311,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Alimentation redressée filtrée pour applications industrielles

- Alimentation redressée filtrée monophasée
- - Puissance 1200W
- Intensité 50A
- Capacité des bornes câble souple entrée 6mm²
- Capacité des bornes câble souple sortie 35mm²
- Tension d'entrée 230V~-400V~ +/-15V~ - Tension de sortie 24V=
- Constituée :
 - d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
 - d'un double bornage utilisation
 - de condensateurs de filtrage
 - d'une protection par fusible au secondaire
 - d'un voyant vert présence tension d'utilisation
- Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 et aux normes UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N°60 950.00 jusqu'à 240W - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1

Les + installation

Livrée avec une barrette de couplage isolée pour connexion rapide entre les bornes - et Terre jusqu'à 15A

Les + utilisation

Permet des utilisations nécessitant une tension continue de 12V, 24V ou 48V et un haut niveau d'isolation galvanique avec un taux d'ondulation inférieur à 3%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de tension d'alimentation	AC/DC		
1ere tension de sortie	24 - 24 V		
Courant de sortie max. 1	50 A	Stabilisé	Non
Tension de sortie ajustable	Non	Finition du raccordement électrique	raccordement à vis
Valeur nominale de la tension de sortie 1	24 V	Montage possible sur barres profilées	Non
Valeur nominale du courant de sortie 1	50 A	Montage mural possible	Oui
Protégé contre les courts-circuits	Oui	Adapté à un montage sur rail	Non
Tension d'alimentation assignée à CA 50Hz	230 - 400 V	Largeur de montage	575 mm
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz	230 - 400 V	Montage direct possible	Oui
Tension de sortie réglée	Non	Largeur	335 mm
Puissance dissipée	1200 W	Hauteur	315 mm
		Profondeur	575 mm
		Adapté aux fonctions de sécurité	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.