



Voyant antimicrobien double 230V 1W Mosaic 1 module avec 4 étiquettes de couleur

REF. 0 785 02

MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une fonction de signalisation lumineuse répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Voyant antimicrobien double 230V Mosaic pour fonction témoin et lumineuse - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 1 module
- Puissance d'éclairage : 1W
- 4 couleurs d'étiquettes au choix pour mieux s'adapter aux différents usages
- Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Avantages

Équipé de LEDs de très faible consommation

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet de signaler un état ou d'identifier une présence comme par exemple dans une chambre en milieu hospitalier

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de modules (construction modulaire)	1	Largeur hors tout	22.5 mm
Type de fixation	à clipser	Hauteur hors tout	45 mm
Matériau	plastique	Profondeur/longueur hors tout	41.5 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur d'encastrement	33 mm
Sans halogène	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Traitement de surface	autre	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Couleur	blanc	Température de stockage	-10 - 70 °C
Adapté à la classe de protection (IP)	IP41	Traitement antimicrobien	Oui