

Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version affleurante 16 modules ou 24 modules

REF. 0 881 05

LEGRAND



151,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages, pour boîte de sol version affleurante

- Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version affleurante 16 modules ou 24 modules références 088022, 088025 ou 088041
- S'installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur
- Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
- Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
- Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 5000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)

Avantages

Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

Excellente robustesse au quotidien (roues de chaises de bureau, mobilier...) - IK08 : protection contre une énergie de choc jusqu'à 5 joules

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|------------------|-------------------------------|--------|
| Finition du couvercle | carré | | |
| Matériau du boîtier | acier inoxydable | | |
| Avec évidement pour revêtement de sol | Oui | Adapté à un canal noyé | Non |
| Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 15 mm | Adapté à un fond rentrant | Non |
| Cadre de protection de revêtement de sol | Non | Adapté à un nettoyage humide | Oui |
| Couleur | gris | Largeur dimension extérieure | 260 mm |
| | | Longueur dimension extérieure | 260 mm |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.