

Pop up mobilier pré-câblé avec 2 prises 2P+T , 2xRJ45 catégorie6 FTP , 1xHD15 et 1xjack 3,5mm - blanc brillant

REF. 6 540 10

LEGRAND



325,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Pop up à encastrer dans le mobilier, au plus près de l'utilisateur, permettant d'alimenter les postes de travail ou salles de réunion en courant fort et courant faible

- Pop up 2 compartiments équipé et pré-câblé - 2x4 modules
- Equipé de :
 - 2 prises 2P+T 16A 250V~ pré-câblées avec cordon de 2m (H05VVF 3G 1,5mm²) - Puissance maximum 3680W en 230V~
 - 2 prises RJ45 catégorie6 FTP pré-câblées avec cordon 3m
 - 1 prise HD15 pré-câblée avec cordon VGA femelle 0,16m à compléter par prolongateur VGA
 - 1 prise Jack 3,5mm pré-câblée avec cordon Jack 3,5femelle 0,10m à compléter par prolongateur Jack
- Design ultra-fin
- Conforme à la norme NF C 61-314
- Equipé de 2 prises de courant F/B ; 2 RJ45 ; 1 VGA et 1 jack 3,5 et cordons

Avantages

- Produit métallique à encastrer peu encombrant sur et sous le mobilier
- Design ultra-fin

Les + installation

Facilité de pose grâce au kit d'installation fourni - Peut être monté sur la plupart des surfaces (bois, marbre, granit...) de 15mm à 40mm d'épaisseur

Les + utilisation

Une connectique courant fort et courant faible à portée de la main. Un produit facile à ouvrir et à fermer pour un plan de travail toujours propre

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Largeur	120 mm
Modèle	encastré	Hauteur	5 mm
Relevable	Oui	Profondeur d'encastrement	78 mm
Extensible	Non	Nombre de prises avec contact de terre	1
Forme	rectangulaire	Nombre de jacks D-Sub 15 pôles	1
Matériau	aluminium	Nombre de raccordements Audio	1
Couleur	blanc	Nombre de raccordements CAT 6	2
Longueur	274 mm	Protection contre les surtensions	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.