



Lampe à câbler 230V néon orange forte luminescence consommation 0,4W

REF. 0 899 06

ASL

LEGRAND

10,54 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Appareillage saillie complet version étroite, accessoire de signalisation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lampe 230V
- Pour témoin ou porte-étiquette
- Durée de vie :
 - 25000 heures en courant alternatif
 - 12500 heures en courant continu
- Néon orange à forte luminescence 1,7mA
- Appareillage saillie complet version étroite

Recommandations / restrictions d'usages

Pour des tensions de 12V ou 24V, utiliser les lampes référence 089901 ou 089902

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Xénon	Non
Tension de lampe	220-220 V	Couleur	Orange
Culot	Câble	Adapté aux lampes de poche	Non
Technologie	Lampe à incandescence	Adapté à l'affichage	Non
Forme de la lampe	Autre	Courant nominal	1.7 mA
Halogène	Non	Durée de vie nominale moyenne	25000 h
Krypton	Non	EAN/Gencode	3245060899066

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.