



Caméra Extérieure Intelligente et connectée Netatmo projecteur LED inclus et alerte sur smartphone - alu/noir

REF. NOC-PRO

LEGRAND

351,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caméra Extérieure Intelligente Netatmo, pour être alerté en temps réel et capable d'agir en cas d'intrusion

- Caméra Extérieure Intelligente Netatmo composée de :
 - 1 Caméra Extérieure Intelligente finition Aluminium/Noir
 - 1 carte MicroSD 16GB (incluse dans la caméra)
 - 1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie)
 - 1 housse de protection
- Avec système d'éclairage intelligent intégré avec détecteur de mouvement - Projecteur LED 12W inclus - Résistante aux intempéries : IPX6. Protection contre les UV
- Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion - Différencie les personnes, les animaux et les véhicules - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l'App. Netatmo Security et de sélectionner les zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles
- Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infra-rouge jusqu'à 15m - Angle de vision : 100° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) - Dimensions : 50x110x200mm
- Fonctionne avec l'App Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l'App Door Entry Classe300X de Legrand - Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites - Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu'à 32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Homekit, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)

Avantages

Depuis l'application, il est possible de personnaliser les notifications de type(s) d'événement(s) : avec la fonction ~Alert Zones~, il est possible de définir 4 zones d'alerte pour ne recevoir que les notifications utiles

Avec système d'éclairage intelligent intégré : en cas d'alerte, l'éclairage se met en marche et peut faire fuir un intrus - Il peut aussi éclairer un chemin la nuit - L'activation est manuelle via l'application, ou automatique

Aucun abonnement : Le stockage des vidéos, l'ensemble des fonctionnalités (streaming, alertes personnalisées...), et les mises à jour sont accessibles gratuitement

Les + installation

Facile à installer, peut s'installer en remplacement d'un luminaire extérieur

Les + utilisation

Alerte en temps réel sur smartphone, en cas d'intrusion. Personnalisation des notifications pour ne recevoir que les alertes utiles

Recommandations / restrictions d'usages

Le téléchargement et la configuration des App. Security et Door Entry requièrent un smartphone ou une tablette équipés des systèmes : OS 10 minimum ou Android 5.0 minimum

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	standard (fixe)	Possible support IFTTT	Oui
Type de montage	mur	Température d'utilisation /d'installation	-20 - 50 °C
Lieu d'utilisation	extérieur	Température de stockage	-20 - 50 °C
Transmission	TCP/IP	Courant d'alimentation	0.02 - 0.14 A
Power over Ethernet	sans	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Système d'image	autre	Sans halogène	Oui
Propriété du système d'image	couleur	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Intensité de la couleur	10 Bit	Section de câble	0.5 - 1.5 mm ²
Taille de distance focale	300 - 30000 mm	Equipé d'un porte étiquette	Non
Couleur	noir	Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Sans fil	Non	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Finition de l'interface	Wi-Fi/WLAN	Entre axe de fixation verticale	55 - 95 mm
Nombre de mégapixels	4	Entre axe de fixation horizontale	55 - 95 mm
Capacité de mémoire	8 GB-Go	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec lentille	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec lampe IR	Oui	Réglage du volume sonore	Non
Portée d'infrarouge max.	15 m	Adressable	Oui
Protection contre le vandalisme	Oui	Type de caméra	Fixe
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui	Angle de vue de la caméra	100 °
Champ de vue horizontal	90 - 100 °	Type de grade de communication	Non applicable
Champ de vue vertical	60 - 100 °	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Puissance absorbée	10 W	Objet connecté	Oui
Tension d'alimentation	110 - 240 V	Type de communication	Non applicable
Type de tension	AC	Plateforme de téléchargement d'applications	Multistore
Hauteur	200 mm	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Largeur	110 mm	Pilotable à la voix	Oui
Profondeur	50 mm	Programmable	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Oui	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Compatible avec Google Assistant	Oui	Connectable par box Internet	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui	Assistants vocaux compatibles Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant	
		Fonction d'usage du produit	Vidéosurveillance

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.