



Prise traversée fibre optique 2xST Mosaic 2 modules à porte-repère transparent et connexion à baïonnette - blanc

REF. 0 786 16

MOSAIC

LEGRAND

49,91 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une prise traversée fibre optique, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise traversée fibre optique duplex 2xST multimode Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Connexion à baïonnette
- Livrée avec capuchons de protection et équipée d'un porte-repère transparent

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 50mm minimum) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Les + utilisation

Permet le raccordement de deux fibres (équipées de leur connecteur)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Oui	Décharge de câble de traction	Non
Montage encastré	Oui	Stock de connexions enroulées	Non
Encastrement de canal	Non	Direction de sortie	vers le bas
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Protection contre la poussière	shutter
Type de fixation	à clipser	Largeur d'appareil	45.05 mm
Avec jack/coupleur	Oui	Profondeur d'appareil	32.4 mm
Nombre de jacks/coupleurs	2	Hauteur d'appareil	45.05 mm
Type de connecteur	ST	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Couleur	blanc	Classe de protection (IP)	IP21
Plaque centrale	Non	Température d'utilisation /d'installation	-40 - 85 °C
Avec cadre de recouvrement	Non	Température de stockage	-40 - 85 °C
Avec zone de texte	Oui	Traitement antimicrobien	Non
		Equipé d'un porte étiquette	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.