



Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 2000x1600x500mm - 2 portes - RAL7035

REF. 0 471 48

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1994 dm ³
Poids	176000 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Armoires RAL 7035

Profondeur 500 mm

- Dimensions hauteur : 2000 mm
- Dimensions largeur : 1600 mm
- Poids : 164 kg
- Nombre de portes : 2

Caractéristiques Générales

Armoires Altis™ monoblocs métal

- IP 55 selon norme EN/IEC 60529. IK 10 selon norme EN/IEC 62262
- Nema 12
- Revêtement polyester texturé (ép. 80 µm)
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques
- Porte réversible
- Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre
- Pour les armoires deux portes, fermeture double barre sans montant central (porte gauche condamnée par poignée centrale intérieure 2 points)
- Ajour bas (plaques passe-câbles à commander séparément)
- Panneau arrière démontable
- Anneaux de levage à commander séparément

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980036	JEU DE 10 AXES CHARNIERES ARMOIRE ALTIS	48,06	1
980043	Tringlerie ht 2000 avec fermeture double barre extérieure	400,00	1
980044	Tringlerie ht 2000 avec poignée intérieure	401,20	1
980249	PORTE ALTIS 2000X800 AVEC TRINGLERIE ET FERMETURE DOUBLE BARRE 2P	1 051,00	1
980072	PORTE ALTIS 2000x800 AVEC TRINGLERIE ET POIGNEE INTERIEURE	1 163,00	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.