Lampe portable d'intervention plastique à LEDs avec 3 modes de fonctionnement

REF. 0 607 97 | LEGRAND |

Lampe portable d'intervention

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lampe plastique à LEDs - Flux en secours de 60 lumens pendant 1 heure
- Lampe d'intervention plastique - IP44 - IK07 - Classe III
- Chargeur incorporé
- Alimentation 230V~
- Equipée d'une batterie d'accumulateurs Ni-Mh

Les + installation

Livré avec son cordon de raccordement secteur

Les + utilisation

Allumage manuel par poussoir Marche/Arrêt

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rechargeable	Oui
Chargeur intégré	Oui
Source lumineuse principale	Autre
Source lumineuse auxiliaire	Autre
Source lumineuse fournie	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du boîtier/corps	Gris
Type de tension	AC
Convient pour l'éclairage d'urgence	Oui
Tension nominale (Un)	220-240 V
Fonction lumière clignotante source lumineuse principale	Non
Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire	Non
Puissance de la lampe source lumineuse principale	5 W
Classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection	III

Flux lumineux utile	60 lm
Largeur	120 mm
Hauteur/profondeur	180 mm
Longueur	235 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Fréquence	50-60 Hz
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Code CEI (Pack1)	LR6
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1)	Lithium-Fer-Phosphate
Nombre de Pack 1	1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	45 g
Localisation Pack1	
Le produit intègre une batterie	
Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
EAN/Gencode	3245060607975

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

PIÈCES DÉTACHÉES

- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
0 609 29	Ampoule culot E10 6V 0,90A 5,5W pour maintenance lampe portable d'intervention référence 060797

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.