



Module Intérieur Additionnel Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - aluminium

REF. NIM01-WW

LEGRAND

77,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Surveillez l'environnement de pièces supplémentaires . Accédez aux mesures de chaque pièce en temps réel sur votre smartphone. Visualisez votre historique et soyez alerté lorsqu'un changement survient dans cette pièce.

- 1 Module Additionnel Intérieur, 4 piles AAA incluses
- -Connexion sans fil, accessoire de la Station Météo Intelligente - Surveiller l'environnement (température, humidité et niveau de CO²)
- Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos data, Amazon Alexa
- Jusqu'à trois Modules Additionnels Intérieurs peuvent être connectés à votre Station Météo Intelligente.
- Sans maintenance

Avantages

Accédez aux mesures de chaque pièce en temps réel sur votre smartphone & recevez une alerte quand l'environnement d'une pièce change

Visualisez votre historique pour comprendre l'évolution de la pièce dans le temps

Améliorez la qualité de l'air dans une pièce supplémentaire

Les + installation

Facile à installer, sans fil

Les + utilisation

Accédez aux mesures de chaque pièce en temps réel sur votre smartphone & recevez une alerte quand l'environnement d'une pièce change

Recommandations / restrictions d'usages

Le Module Additionnel Intérieur est vendu seul et fonctionne uniquement avec la Station Météo Intelligente Netatmo, vendue séparément.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Type de tension	DC
		Tension d'alimentation	4.2 - 6 V
Affichage	sans	Courant d'alimentation	0.00001 - 0.00001 A
Affichage multiple	Non	Consommation en veille	0.01 mA
Plage de mesure	50 °C	Couleur	gris
Thermo-élément type B	Non	Sans halogène	Oui
Thermo-élément type E	Non	Mode de pose	Autre
Thermo-élément type J	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Thermo-élément type K	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Thermo-élément type N	Non	Adressable	Non
Thermo-élément type R	Non	Code CEI (Pack1)	LR03
Thermo-élément type S	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Thermo-élément type T	Non	Composition de l'élément (Pack1)	Alcaline
Thermo-élément RTD	Oui	Nombre de Pack 1	4
Mesure de la température différentielle	Non	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Mesure de l'humidité relative de l'air	Oui	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	44 g
Mesure de l'humidité des matériaux	Non	Localisation Pack1	Compris dans le Packaging
Mémoire de valeur mesurée	Oui	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Interface	Oui	Objet connecté	Oui
Capteur séparé	Non	Type de communication	Non applicable
Mesure infrarouge	Non	Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Largeur hors tout	45 mm	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Hauteur hors tout	105 mm	Pilotable à la voix	Non
Profondeur/longueur hors tout	45 mm	Programmable	Non
Profondeur d'encastrement	45 mm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable	Connectable par box Internet	Oui
Classe de protection (IP)	Non applicable	Assistants vocaux compatibles	Amazon Alexa;Apple HomeKit
Temperature d'utilisation /d'installation	50 °C	Fonction d'usage du produit	Gestion Confort Thermique
Temperature de stockage	50 °C		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.