



## Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité

REF. 0 882 40

MOSAIC

LEGRAND

332,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Passerelle de configuration, permet avec l'application Close Up, le paramétrage des hublots, des systèmes de gestion d'éclairage et des blocs d'éclairage de sécurité

- Passerelle de configuration avec cellule infrarouge, compatible Bluetooth et NF C
- Fonctionne avec l'App. Legrand Close up disponible sur Google Play et App Store via la technologie Bluetooth Low Energy, version 4.2 minimum, du smartphone
- Technologie de communication infrarouge (13m maximum)
- Port mini USB pour recharge de l'outil de configuration sur une prise USB standard

### Les + installation

Possibilité de mettre en mémoire la configuration d'un produit et de le dupliquer

### Les + utilisation

Fonctions disponibles :

- paramétrage des produits en IR et en NFC
- accès rapide aux documents techniques du produit
- sauvegarde et partage des paramètres de configuration
- aide au diagnostic
- adaptation de la mesure de luminosité des détecteurs à leurs environnements
- paramétrage facile des détecteurs DALI Legrand
- comparaison des paramètres produit avec le fichier d'origine - visualisation des données des BAES (défaut, temps de la dernière autonomie)
- adressage des BAES (pour une installation adressable)
- affectation du n° de BAES (balisage lumineux d'évacuation)

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Possible support IFTTT	Non
Avec émetteur manuel	Non	Largeur hors tout	63.85 mm
Emetteur mural	Non	Hauteur hors tout	136.8 mm
Emetteur de fenêtre	Non	Profondeur/longueur hors tout	44.6 mm
Transmission de signal	Radio/infrarouge	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Nombre de canaux	4	Classe de protection (IP)	IP00
Type de montage	Autre	Température d'utilisation /d'installation	0-40 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	0-30 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Type de tension	DC
Sans halogène	Oui	Tension d'alimentation	4.8-5.2 V
Traitement de surface	Non traité	Traitement antimicrobien	Non
Finition de la surface	Mat	Equippé de prise(s) USB	Oui
Couleur	Autre	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Numéro RAL (équivalent)	9005	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Non
Transparent	Oui	Objet connecté	Non
Couverture	65 m	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Adapté pour interrupteur	Non	Pilotable à la voix	Non
Adapté à un variateur	Oui	Programmable	Non
Adapté à un commutateur de store vénitien	Non	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Adapté à un élément d'affichage	Non	Connectable par box Internet	Non
Adapté pour un détecteur de mouvement	Oui	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
Compatible avec Apple HomeKit	Non	EAN/Gencode	3414971406193
Compatible avec Google Assistant	Non		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.