



## Configurateur de réglage pour détecteurs ECO2 avec programmation par palier sur touches préenregistrées

REF. 0 882 35

MOSAIC

LEGRAND

73,96 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Outil de configuration pour régler les paramètres des détecteurs

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Configurateur de réglage avec touches préenregistrées
- Permet de modifier la sensibilité de détection et les pré-réglages usine :
  - seuil de luminosité à 500 lux faux plafond, 300 lux saillie et encastré
  - temporisation à 15 minutes et fonction passage activée
- Programmation par palier

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Numéro RAL (équivalent)	9016
		Transparent	Non
Avec émetteur manuel	Oui	Couverture	4 m
Emetteur mural	Non	Adapté pour interrupteur	Non
Emetteur de fenêtre	Non	Adapté à un variateur	Non
Télécommande fournie	Oui	Adapté à un commutateur de store vénitien	Non
Transmission de signal	Infrarouge	Adapté à un élément d'affichage	Non
Nombre de canaux	1	Convient pour un détecteur de mouvement	Oui
Mode de pose	Autre	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Matériau	Plastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Sans halogène	Non	Compatible IFTTT	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	EAN/Gencode	3245060882358
Couleur	Blanc		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.