

Collier auto-agrippant noir largeur 16mm et longueur 150mm

REF. 0 331 84

LCS³

LEGRAND

**2,68 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**Collier, pour regrouper et organiser des câbles électriques, audio/vidéo, informatique ou encore VDI**

- Collier auto-agrippant
- Largeur 16mm - Longueur 150mm - Ø de serrage maximum : 35mm - Noir
- Colliers de maintien de câbles repositionnables - Textile double face avec recto "boucles" et verso "crochets"
- Non blessants pour les câbles - Peuvent se fixer par vis ou rivets références 036644 et 036646
- Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI ... - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de bande	16 mm	Matériau	plastique
Longueur de bande	150 mm	Qualité du matériau	autre
Diamètre max. du faisceau	35 mm	Traitement de surface	autre
Température de fonctionnement	-25 - 60 °C	Stable aux UV selon ASTM D6779	Oui
Température de montage	-30 °C	Sans halogène	Oui
Modèle	ruban-crochets	Couleur	noir
Fermeture à bande	fermeture velcro	Champ d'inscription	sans
		Type de fixation	autre

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.