



## Bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort - 12V à 24V alternatif ou continu - vert

REF. 0 230 62

LEGRAND

16,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Osmoz, bloc à associer à une tête pour unité de commande

- Bloc pour tête lumineuse Osmoz
- Vert - 12V~/= à 24V~/=
- Bloc lumineux LEDs
- IP20
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

#### Les + installation

Raccordement par borne à ressort

#### Les + utilisation

Très bonne tenue aux vibrations

#### Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz</b>	10.8 - 26.4 V
<b>Transfo intégré</b>	Non	<b>Tension de fonctionnement nominale Ue en CC</b>	10.8 - 26.4 V
<b>Avec résistance série intégrée</b>	Oui	<b>Type de tension d'alimentation</b>	AC/DC
<b>Avec source lumineuse</b>	Oui	<b>Source lumineuse</b>	LED
<b>Avec diode intégrée</b>	Oui	<b>Type de raccordement du circuit auxiliaire</b>	raccordement par borne à ressort
<b>Douille</b>	sans	<b>Couleur de la source lumineuse</b>	vert
<b>Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50Hz</b>	10.8 - 26.4 V	<b>Type de fixation</b>	fixation frontale

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.