


## Double prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A précâblées finition blanc - emballage blister

REF. 0 952 18

DOOXIE

LEGRAND



Finition Blanc



14,20 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une double prise de courant, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps

- Le pré-câblage de cette prise facilite l'installation et permet un gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul câblage suffit
- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l'accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Les éclips de protection de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en obturant le contact électrique en l'absence de fiche - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Nombre d'unités	2
Type de raccordement	autre
Type de montage	encastré
Type de fixation	fixation avec vis
Tension nominale	250 V
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK04

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.