



## Hublot de balisage Mosaic 2 modules pour balisage de plinthe - blanc

REF. 0 785 10

MOSAIC

LEGRAND

59,59 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une fonction balisage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Hublot pour balisage de plinthe 230V Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
- 2 puissances et niveaux d'éclairage possibles :
  - 0,2W - 350 candela/m<sup>2</sup> en basse luminosité
  - 1W - 1700 candela/m<sup>2</sup> en haute luminosité
- Connexion par bornes à vis (1x2,5mm<sup>2</sup> ou 2x1,5mm<sup>2</sup>)

### Avantages

Équipé de LEDs de très faible consommation

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

### Les + utilisation

Permet d'éclairer localement le sol pour sécuriser les déplacements des personnes ou servir de veilleuse en installation sur applique tête de lit en milieu hospitalier

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

Peut être utilisé dans une installation d'assistance à l'autonomie : grâce aux détecteurs automatiques disposés à proximité du lit, l'allumage du chemin lumineux de la chambre est déclenché dès que le patient se lève - L'éclairage diffus permet au résident de se repérer dans l'espace et de se déplacer en toute sécurité, sans être ébloui

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b> mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	9003
<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	2	<b>Transparent</b>	Oui
<b>Douille</b>	autre	<b>Couleur de la source lumineuse</b>	blanc
<b>Avec source lumineuse</b>	Oui	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP41
<b>Avec lumière clignotante</b>	Non	<b>Tension nominale</b>	230 V
<b>Avec symbole/impression permanent(e)</b>	Non	<b>Puissance de la lampe max.</b>	1 W
<b>Avec symbole interchangeable</b>	Non	<b>Largeur hors tout</b>	45 mm
<b>Utilisation comme contact à poussoir</b>	non	<b>Hauteur hors tout</b>	45 mm
<b>Type de montage</b>	encastré	<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	49 mm
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Profondeur d'encastrement</b>	33 mm
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK04
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 35 °C
<b>Traitement de surface</b>	non traité	<b>Température de stockage</b>	-10 - 70 °C
<b>Finition de la surface</b>	brillant	<b>Traitement antimicrobien</b>	Oui
<b>Couleur</b>	blanc	<b>Type de borne</b>	borne à vis
		<b>Section de câble</b>	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.