


## Dérivation plane pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 65mm vers largeur 105mm - blanc

REF. 0 107 37

DLP

LEGRAND



50,04 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

- Dérivation plane pour goulotte horizontale DLP monobloc vers un profilé 50x105mm avec couvercle largeur 65mm ou même dimension de goulotte
- Compatible avec les goulottes monobloc 50x150mm, 50x220mm, 50x105mm et 50x195m
- Permet le respect de l'indice de protection
- Coloris : blanc
- IP40 IK07

#### Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

#### Les + utilisation

Permet la jonction en T de 2 morceaux de goulotte

#### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

#### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Largeur</b>	105 mm	<b>Traitement antibactérien</b>	Non
<b>Profondeur</b>	50 mm	<b>Traitement de surface</b>	non traité
<b>Largeur de la dérivation</b>	105 mm	<b>Couleur</b>	blanc
<b>Nombre de parties supérieures</b>	1	<b>Numéro RAL</b>	9003
<b>Largeur de la partie supérieure 1</b>	65 mm	<b>Film de protection</b>	Non
<b>Symétrique</b>	Oui	<b>Avec connecteur de conduit</b>	Oui
<b>Modèle</b>	autre	<b>Perforation de montage dans le sol</b>	Non
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Type de montage des parties supérieures</b>	global
<b>Qualité du matériau</b>	autre	<b>Avec agrafe pour tenue de câble</b>	Non

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*