



Coffret bris de glace double position IP44 rouge avec 2 voyants - montage en saillie

REF. 0 380 24

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.515 dm ³
Poids	432 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffrets bris de glace

- En application de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes
- Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge
- Le décret 2010-2017 du 30/08/2010 relatif à la sécurité des travailleurs face aux risques électriques demande des dispositifs permettant en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion
- Dans ce cas, le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement, doit être de couleur jaune
- Répondent aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100
- Classe II - IK 07
- Equipés de :
 - porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (réf. 0 013 90)
 - 3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
 - 2 entrées par l'arrière du produit Ø20
 - 2 entrées latérales pour moulures 20 x 12,5 et 32 x 12,5 mm
 - 1 contact NF + 1 contact NO
 - 230 V~ - 6 A / 400 V~ - 4,5 A - 48 V= - 1 A / 24 V= - 1,5 A
 - Encastrement possible avec boîtes Ø85
 - Dim. : 125 x 125 x 71 mm (saillie) 125 x 125 x 33 mm (encastré). Livrés sans marteau (réf. 0 380 91)

Coffrets double position

- Coup de poing à impulsion

- Accessoire de finition permettant un déclenchement sur simple action (bris de vitre) ou sur double action (bris de la vitre suivi de l'appui sur le coup de poing)
- Saillie
- IP 44
- Coffret rouge avec 2 voyants (vert et rouge) 230 V~ - 12 mA
- Carte 12 - 48 V optionnelle, réf. 0 380 10/89

Caractéristiques Générales

Coffrets de sécurité - bris de glace