



Disjoncteur ouvert débrochable DMX³2500 pouvoir de coupure 50kA taille 1 - 4P 1600A

REF. 0 287 34

DMX³

LEGRAND

16 710,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DMX³, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations de basse tension, avec de nombreuses possibilités d'accessoires et d'équipements

- Disjoncteur ouvert DMX³2500 version débrochable
- Livré avec :
 - 1 contact défaut NO/NF
 - 4 contacts auxiliaires NO/NF
 - 1 joint de porte
 - prises arrière pour raccordement à plat
- Pouvoir de coupure Icu 50kA
- Taille 1 - 4P - 1600A
- Conforme à la norme NF IEC 60947-2

Les + utilisation

Permet la protection et le contrôle en tête des installations basse tension

Recommandations / restrictions d'usages

A commander impérativement avec une unité de protection (assemblage usine)

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communicants en option pour la supervision.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|--------------|---|-----------------|
| Courant permanent nominal Iu | 1600 A | | |
| Tension assignée | 230-690 V | Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 4 |
| Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400V, 50Hz | 50 kA | Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
| Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 640-1600 A | Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
| Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 960-16000 A | Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
| Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 3200-50000 A | Nombre de pôles | 4 |
| Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Oui | Position du raccordement de circuit principal | arrière |
| Type de construction de l'appareil technique de tiroir pour appareil encastré | | Finition de l'élément d'actionnement | bouton-poussoir |
| Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non | Appareil complet avec unité de protection | Oui |
| Montage de profilés chapeaux en option | Non | Commande motorisée intégrée | Oui |
| | | Commande motorisée en option | Oui |
| | | Classe de protection (IP) | IP30 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.