



Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 130x75x74mm avec couvercle opaque

REF. 0 350 07

LEGRAND

50,72 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Atlantic, boîtier industriel plastique, étanche, pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures

- Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP66 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris foncé
- Dimensions intérieures :
 - hauteur 130mm
 - largeur 75mm
 - profondeur 74mm
- Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
- Faces lisses - Liberté de fixation :
 - intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte
 - hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)
 - par pattes de fixation murale
- Couvercles imperdables par liens - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat




Les + installation

Possibilité de fixation des équipements sur rail ou plaque pleine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|---------------|
| Type de montage | Saillie | Nombre de modules | 6 |
| Type de couvercle | Couvercle | Nombre de rangées | 1 |
| Finition du couvercle | Fermé | Largeur dans les unités de partition | 6 |
| Type de porte | Sans | Possibilité de montage en saillie | Non |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non | Nombre d'entrées de conduit | 4 |
| Avec serrure | Non | Matériau du boîtier | Plastique |
| Hauteur | 140 mm | Traitement de surface | Non traité |
| Largeur | 85 mm | Avec plaque de montage | Non |
| Profondeur | 81 mm | Adapté à un usage extérieur | Oui |
| Profondeur d'encastrement | 81 mm | Adapté à un parafoudre | Oui |
| Profondeur intérieure | 67 mm | Classe de protection (IP) | IP66 |
| Épaisseur de matériau du boîtier | 2 mm | Classe de protection | II |
| Épaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 2 mm | Résistance aux chocs | IK08 |
| Couleur | Gris | Maintien de fonction | Autre |
| Numéro RAL | 7035 | EAN/Gencode | 3245060350079 |

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) |
|----------|---|-----------------------|
| 9 803 00 | Axe 1/4 tour pour maintenance boîtier industriel plastique T029 inférieur à 310x240mm | 3,45 |

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.