



## Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 3x2 modules vertical et support référence 080253

REF. 0 802 83

MOSAIC

LEGRAND

13,88 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Mosaic, cadre saillie pour installation en apparent de mécanismes Mosaic

- Cadre saillie Mosaic 3x2 modules en montage vertical - A utiliser avec le support Batibox référence 080253
- Profondeur 40mm
- Equipé d'une entrée amovible pour moulure 20x12,5mm - Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou avec conduits encastrés
- Livré avec vis
- Blanc RAL9003 finition brillante

### Avantages

Equipement de fonctions courant fort et courant faible en toute sécurité grâce aux cloisons de séparation

### Les + installation

Avec entrée (amovible/à découper) sur le pourtour et sur la face arrière du cadre pour une grande facilité et rapidité de mise en oeuvre

### Les + utilisation

Jusqu'à 3 fonctions 2 modules Mosaic regroupées au plus près du besoin : poste de travail, matériel médical, TV corner, etc...

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b>	cadre apparent		
<b>Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires</b>	Oui	<b>Transparent</b>	Non
<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	6	<b>Avec cadre de recouvrement</b>	Non
<b>Nombre d'unités</b>	1	<b>Avec entrée de câble</b>	Oui
<b>Sens de montage</b>	vertical	<b>Avec entrée de câble</b>	Oui
<b>Forme</b>	rectangulaire	<b>Avec insertion de raccord à écrou</b>	Non
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Résistant aux chocs</b>	Oui
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP2X
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Largeur d'appareil</b>	225 mm
<b>Traitement de surface</b>	non traité	<b>Hauteur d'appareil</b>	83 mm
<b>Finition de la surface</b>	brillant	<b>Profondeur d'appareil</b>	40 mm
<b>Couleur</b>	blanc	<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK02
<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	9003	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 35 °C
		<b>Température de stockage</b>	-10 - 70 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.