



## Cordon RJ45/dégainé pour boîte de distribution de zone LCS<sup>2</sup> catégorie 6A S/FTP écranté impédance 100ohms - longueur 8m

REF. 0 517 86

LCS<sup>3</sup>

LEGRAND

62,54 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### LCS<sup>3</sup>, cordon RJ45 pour boîte de distribution de zone

- Cordon RJ45 - LCS<sup>2</sup> catégorie 6A
- Jaune - RAL1018 - RJ45 - dégainé droit - S/FTP écranté impédance 100Ω
- Longueur 8m
- Cordons préparés en usine, "prêt à câbler"
- Conforme aux normes : ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568

#### Les + installation

S'enclipse dans boîtes de distribution de zone et se raccorde sur connecteur LCS<sup>2</sup> d'une prise RJ45 par le côté dégainé

#### Les + utilisation

Pour boîte de distribution de zone

#### Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS<sup>3</sup>, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS<sup>3</sup> s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de câble	S/FTP	Couleur de la douille de protection contre le ployage	jaune
Catégorie	6A (IEC)	Finition ignifugée	Oui
Longueur	8 m	Sans halogène	Oui
Type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)	Construction de câbles	1x4
Type de connecteur raccordement 2	sans	Section transversale AWG	26
Couleur de la gaine	jaune	Brochage	1:1
Douille de protection contre le ployage	injecté	Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483	Non
Protection du levier d'arrêt	Oui	Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.