



Témoïn lumineux Livinglight diffuseur vert - Tech - 1 module

REF. NT4371V

LIVING LIGHT

BTICINO

12,43 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une commande d'éclairage à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Témoïn lumineux avec diffuseur vert Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
- Finition Tech

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage		Numéro RAL (équivalent)	9006
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Transparent	Non
Douille	autre	Couleur de la source lumineuse	vert
Avec source lumineuse	Oui	Adapté à la classe de protection (IP)	IP2X
Avec lumière clignotante	Non	Tension nominale	230 V
Avec symbole/impression permanent(e)	Oui	Puissance de la lampe max.	0.15 W
Avec symbole interchangeable	Non	Largeur hors tout	22 mm
Utilisation comme contact à poussoir	non	Hauteur hors tout	47 mm
Type de montage	encastré	Profondeur/longueur hors tout	38 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'encastrement	7 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Traitement de surface	laqué / peint	Température de stockage	-10 - 70 °C
Finition de la surface	brillant	Type de borne	borne à vis
Couleur	gris	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.