



## Interrupteur variateur toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - alu

REF. 0 792 07

MOSAIC

LEGRAND

110,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Ecovariateurs 2 fils sans neutre

S'installent en lieu et place d'un variateur ou d'un inter va-et-vient

Permettent la commande et la variation de tous types de lampes :

LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi). Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)

Halogène TBT à transfo ferro : 3 VA à 400 VA. Halogène TBT à transfo électronique : 3 VA à 400 VA

Halogènes 230 V : 3 W à 400 W

Tubes fluos avec ballast: 3 VA à 200 VA

Incandescent : 3 W à 400 W

S'utilisent :

en mode variation

en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66%et 100%)

en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)

Intègrent la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction

Allument et éteignent la lumière de façon progressive (2 secondes)

Pilotage par un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

Consommation en veille : 0,1 W

Compatibles avec boîte d'encastrement prof. 40 mm

2 modules

##### Mécanismes

A équiper de plaque et de support Batibox

Alu

#### Caractéristiques Générales

##### Mosaic™ - écovariateur universel 2 fils

##### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.