

Boîte multipostes Eco Batibox 2 postes 4 à 5 modules - profondeur 40mm

REF. 0 800 22

ECO BATIBOX

LEGRAND



10,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Eco Batibox, une boîte particulièrement adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives et qui améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîte Eco Batibox 2 postes ou 4 modules, 5 modules profondeur 40mm - Diamètre de perçage 67mm - Pour montage d'appareillage à vis
- Entraxe de perçage 71mm - Livrée avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées) - Utilisation horizontale ou verticale
- Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Eco Batibox
- Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique - Conforme à la norme NF-EN 60670-1
- Volume de câblage optimum - Double entrée de câbles : - 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)- 1 pour gaine

Avantages

- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Spécialement adapté pour les chantiers basse consommation

Les + installation

Large colerette, étriers de fixation rétractables - Ouverture des entrées facilitée par la languette détachable

Les + utilisation

Étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés - Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6kWh/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15kWh/m²/an suivant la typologie du bâti

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Mur creux		
Forme	Ovale	Matériau	Plastique
Type de construction		Sans halogène	Non
Boîte de jonction/raccordement d'appareils		Type de traitement de la surface	Non traité
Modèle	Double	Couleur	Jaune
Equippé d'une couronne rotative	Non	Classe de protection (IP)	IP40
Garnissage	Sans	Finition du couvercle	Sans
Diamètre	67 mm	Fixation du couvercle	Autre
Longueur	142 mm	Plombable	Non
Largeur	72.8 mm	Maintien de fonction	Sans
Profondeur intérieure	40 mm	Avec blindage	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	5	Étanche à l'air	Oui
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Borne, position fixe	Non
Avec vis	Oui	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre du tube	Autre	Tubulure	Sans
Pour diamètre de câble jusqu'à	16-25 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Verrouillage de tube	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-60 °C
Entrée de l'arrière	Oui	Température de stockage	-10-70 °C
Nombre d'entrées	6	EAN/Gencode	3245060800222

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.