



Prise double USB Type-A dooxie 3A 15W finition blanc, à équiper d'une plaque de finition - emballage blister

REF. 0 952 27 DOOXIE LEGRAND

41,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

dooxie, un chargeur USB, équipé d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Peut recharger simultanément 2 équipements : téléphone, smartphone, lecteur MP3 ou MP4, appareil photo, manette de jeux, GPS, Powerbank mais également 1 tablette
- Capacité des bornes : 2,5mm²
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement
- Chargement limité à 15W non adapté au chargement d'un ordinateur portable

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Modèle	Autre
Nombre de ports USB-A	2
Tension de fonctionnement	100-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Courant de sortie max.	3000 mA
Tension de sortie	5-5 V
Consommation d'énergie	0.068 W
Type de connexion	Borne à vis

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Mode de pose	Encastré
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9003
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	41.7 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Traitement antimicrobien	Non
Sans fil	Non
Profondeur d'encastrement	33 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	5-40 °C
Temperature de stockage	-20-70 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
USB Puissance de sortie	15
Courant d'alimentation	0.5-0.5 A
Neutre obligatoire	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Sans halogène	Oui
Nombre de bornes	2
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm²
EAN/Gencode	3414971087460

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.







Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.