



Prise équipotentielle Mosaic 1 module - blanc antimicrobien

REF. 0 787 00

MOSAIC

LEGRAND

Finition Non Définie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une prise équipotentielle, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise équipotentielle Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Permet d'égaliser les potentiels de tous les éléments conducteurs et de toutes les masses, et de limiter la tension de contact à une valeur non dangereuse pour les personnes
- 1 module
- Blanc antimicrobien contenant un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface
- Conforme à la norme DIN 42801 et IEC 60364-7-710

Avantages

Format compact 1 module

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Les + utilisation

S'utilise en milieu hospitalier pour ne pas perturber les matériels sensibles

Recommandations / restrictions d'usages

A utiliser avec fiche équipotentielle Mosaic référence 775993

Usage en intérieur uniquement

Particulièrement adaptés aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente...) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets...)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Transparent	Non
Assemblage	Mécanisme seul	Largeur hors tout	22.5 mm
Modèle	Prise simple	Hauteur hors tout	45 mm
Type de montage	Encastré	Profondeur/longueur hors tout	40 mm
Matériau	Plastique	Profondeur d'encastrement	16 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Sans halogène	Oui	Classe de protection (IP)	IP41
Traitement de surface	Non traité	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Finition de la surface	Brillant	Température de stockage	-10-70 °C
Couleur	Blanc	Traitement antimicrobien	Oui
Numéro RAL (équivalent)	9003	EAN/Gencode	3245060787004