



Interrupteur variateur toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - blanc

REF. 0 784 07

MOSAIC

LEGRAND

116,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, un variateur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Variateur 2 fils sans neutre Mosaic - À équiper de plaque et de support Batibox
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
 - LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)
 - Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)
 - Halogène TBT à transfo ferro : 3VA à 400VA
 - Halogène TBT à transfo électronique : 3VA à 400VA
 - Halogènes 230V : 3W à 400W
 - Tubes fluorescents avec ballast : 3VA à 200VA
 - Incandescent : 3W à 400W
- S'utilise :
 - en mode variation
 - en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)
 - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1heure)
- Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux, chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation - Consommation en veille : 0,1W

Les + installation

S'installe en lieu et place d'un variateur ou d'un inter va-et-vient - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction - Allume et éteigne la lumière de façon progressive (2 secondes)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Compatible avec boîte d'encastrement profondeur 40mm

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.




que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire		Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Transparent	Non
Contrôle d'app via Bluetooth	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Variateur de série	Non	Résistance aux chocs	IK02
Type de charge	universel	Tension nominale	240 - 240 V
Entrée de poste auxiliaire	Oui	Fréquence	47 - 63 Hz
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui	Tension de commande	90 - 254 V
Utilisable avec un bouton	Oui	Puissance nominale charge ohmique/résistive	3 - 400 W
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non	Type de raccordement	borne à vis
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Section de conducteur	2.5 - 2.5 mm ²
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Largeur d'appareil	45 mm
Utilisable avec un bouton radio	Non	Hauteur d'appareil	45 mm
Utilisable avec un bouton IR	Non	Profondeur d'appareil	33.5 mm
Type de montage	support de module	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Type de fixation	fixation avec vis	Compatible avec Google Assistant	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Possible support IFTTT	Non
Sans halogène	Oui	Profondeur d'encastrement	33.5 mm
Traitement de surface	laqué / peint	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Finition de la surface	brillant	Température de stockage	-10 - 70 °C
Couleur	blanc	Type de tension	AC
		Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980384	DOIGTS DE COMMANDE	10,80	1

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.