



Sortie de câble Mosaic blanc complet avec plaque et fixation à vis

REF. 0 992 08

MOSAIC

LEGRAND

20,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Mosaic, une sortie de câble complète, avec la plaque nouveau design répondant aux tendances actuelles

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Livrée avec serre-câbles
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Diamètre maximum des câbles à utiliser : 12,5mm
- Produit livré complet avec plaque blanche nouveau design Mosaic et support de montage à vis
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Mode de pose	Encastré
Capacité des bornes	Autre
Technique de raccordement	Sans borne
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Adapté à l'indice de protection (IP)	IP41
Largeur d'appareil	82 mm
Hauteur d'appareil	82 mm
Profondeur d'appareil	38 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Profondeur d'encastrement	29.5 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Température de stockage	-10-70 °C
Traitement antimicrobien	Non
EAN/Gencode	3414971679511

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.