

Bloc pour salle de réunion équipé de 8 prises 2P+T et 1 switch 6 ports 10/100 baseT non manageable

REF. 0 535 75

MOSAIC

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bloc équipé pour salles de réunion, permettant d'alimenter, au plus près de l'utilisateur, les espaces de réunion en courant fort et courant faible

- Bloc équipé de prises de courant et d'un switch pour salle de réunion avec table centrale
- Permet le branchement de 8 appareils et la mise en réseau de 6 périphériques (ordinateurs...) - Puissance maximum : 3680W en 230V~
- Equipé de :
 - 1 interrupteur lumineux pour mise sous tension des équipements
 - 8 prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées
 - 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable
- Equipé d'un cordon de 5m muni d'une fiche 2P+T (H05VVH2-F 3G 1,5mm²) - Câble réseau non fourni
- Fourni avec mallette de transport - Conforme à la norme NF C 61-314

Les + installation

Produit prêt à utiliser sans besoin de fixation et sans perçage du mobilier

Les + utilisation

Produit simple et ergonomique permettant un accès aisé aux prises de courants et au réseau courant faible

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Nécessite l'utilisation d'une carte Ethernet 10/100 base T sur les périphériques pour échange de données 10/100Mbps

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte... L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Couleur	autre
Modèle	autre	Longueur	320 mm
Relevable	Non	Largeur	200 mm
Extensible	Non	Hauteur	75 mm
Forme	rectangulaire	Nombre de prises avec contact de terre	8
Matériau	plastique	Protection contre les surtensions	Non