



Enjoliveur Céliane pour prise téléphone 8 contacts - finition titane

REF. 0 685 38

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Titane

3,88 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur le mécanisme : - référence 067338 : prise téléphone 8 contacts
- Finition Titane

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|--------------------------|---|---------------|
| Assemblage | | Finition de la surface | Brillant |
| Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire | | Couleur | Titane |
| Utilisation | Autre | Transparent | Non |
| Bague de support | Non | Type de fixation | À clipser |
| Avec protection contre la poussière | Non | Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
| Avec couvercle à charnière | Non | Serre câble | Non |
| Direction de sortie | Droit | Domino | Non |
| Champ d'inscription | Sans champ d'inscription | Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
| Avec impression | Non | Résistance aux chocs | IK04 |
| Type de montage | Encastré | Largeur d'appareil | 53 mm |
| Matériau | Plastique | Hauteur d'appareil | 53 mm |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Profondeur d'appareil | 7 mm |
| Sans halogène | Oui | Température d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
| Traitement antibactérien | Non | Température de stockage | -10-70 °C |
| Traitement de surface | Laqué / peint | EAN/Gencode | 3245060685386 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.