

Lot de 100 plaques de finition Mosaic pour 2 modules blanc

REF. 078899L

MOSAIC

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, plaque de finition en blanc brillant, l'incontournable pour habiller les mécanismes Mosaic

- Plaque de finition Mosaic 2 modules - Lot de 100
- Se clipse sur les supports Batibox 2 modules références 080251, 080261 et 080269
- Blanc RAL9003 finition brillante
- L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
- Compatible avec les voyants Mosaic Easy-Led pour supports

Avantages

Mosaic offre une large collection de plaques allant de 1 à 2x10 modules dans 3 couleurs : Blanc, Aluminium, Noir mat

Repérage facilité dans l'obscurité par éclairage de la partie basse de la plaque en ajoutant les voyants Easy-Led pour supports Batibox références 080260L et 080262L

Le design intemporel de Mosaic ré-inventé : une forme asymétrique, perception ultra fine et un rayon supérieur devenus signature depuis 25 ans

Les + installation

La plaque reste toujours au contact du mur : le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation (+1,5mm/ -1,25mm)

Les + utilisation

Permet l'habillage de mécanisme Mosaic 2 modules

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|-----------------|---|-------------|
| Nombre d'unités | 1 | Traitement antibactérien | Non |
| Sens de montage | vertical | Traitement de surface | non traité |
| Nombre d'unités, horizontales | 1 | Finition de la surface | brillant |
| Nombre d'unités, verticales | 1 | Couleur | blanc |
| Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 | Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
| Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 | Transparent | Non |
| Nombre d'inserts pour interrupteurs | 1 | Avec couvercle à charnière | Non |
| Avec grille de montage | Non | Classe de protection (IP) | autre |
| Montage encastré | Oui | Résistance aux chocs | IK04 |
| Adapté à une boîte de canal noyé | Non | Type de fixation | à clipser |
| Adapté à un canal d'allège | Non | Largeur | 82 mm |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non | Hauteur | 82 mm |
| Matériau | plastique | Profondeur | 9 mm |
| Qualité du matériau | thermoplastique | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 35 °C |
| Sans halogène | Oui | Température de stockage | -10 - 70 °C |