



Fiche multiprise 3x2P+T frontales 16A 3680W - noir et gris foncé

REF. 0 494 34

LEGRAND

Finition Noir/Gris foncé

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Fiche multiprise pour un usage quotidien, avec des prises orientées pour faciliter le branchement des appareils

- Fiche multiprise 3 prises de courant frontales
- Prises extérieur à 90° pour ne pas condamner une autre prise dans le cas d'un branchement d'un transformateur par exemple
- 16A 230V 3680W
- Franco-belge
- Noir/gris foncé

Avantages

Prises extérieur à 90° pour ne pas condamner une autre prise dans le cas d'un branchement d'un transformateur par exemple

Design Legrand

Les + installation

Prises extérieur à 90° pour ne pas condamner une autre prise dans le cas d'un branchement d'un transformateur par exemple

Les + utilisation

Prises extérieur à 90° pour ne pas condamner une autre prise dans le cas d'un branchement d'un transformateur par exemple

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Forme de boîtier | Autre | Désignation NEMA | Sans |
| Nombre de prises norme française (type E) | 3 | Température d'utilisation | -5-35 °C |
| Avec dispositif on/off | Non | Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Interrupteur différentiel | Non | Compatible avec Google Assistant | Non |
| Filtre anti-parasite réseau | Non | Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Protection contre les surtensions | Non | Possible support IFTTT | Non |
| Courant nominal | 16 A | Largeur hors tout | 54 mm |
| Avec couvercle | Non | Hauteur hors tout | 140 mm |
| Matériau | Plastique | Profondeur/longueur hors tout | 77 mm |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Température de stockage | -20-70 °C |
| Sans halogène | Oui | Type de tension | AC |
| Traitement antibactérien | Non | Tension d'alimentation | 220-230 V |
| Traitement de surface | Non traité | Neutre obligatoire | Oui |
| Finition de la surface | Mat | précâblé | Oui |
| Couleur | Noir | Type de borne | Non applicable |
| Numéro RAL (équivalent) | 9017 | Equipé d'un porte étiquette | Non |
| Transparent | Non | Equipé de prise(s) USB | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 | Mode de pose | Non applicable |
| Résistance aux chocs | IK04 | Objet connecté | Non |
| | | EAN/Gencode | 3414971942905 |