

Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur de branchement seul

REF. 4 016 52

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL³125, coffret permettant la réalisation de coffret de branchement à puissance limitée (tarif bleu) en s'associant à un coffret de distribution - Blanc RAL9003

- Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur de branchement seul référence 401191
- Livré complet avec :
 - platine
 - rail symétrique pouvant recevoir jusqu'à 4 modules supplémentaires
- Dimensions : 300x450x128mm

Les + installation

Positionnement de la platine à droite, à gauche ou centrée

Les + utilisation

Avec fenêtre modulaire pouvant recevoir jusqu'à 4 modules supplémentaires

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	saillie	Profondeur intérieure	128 mm
Nombre de rangées	1	Rail DIN	Oui
Type de couvercle	optionnel	Avec plaque de montage	Non
Finition du couvercle	fermé	Possibilité de montage en saillie	Oui
Couvercle/porte transparent(e)	Oui	Finition CEM	Non
Matériau du boîtier	plastique	Couleur	blanc
Hauteur	300 mm	Numéro RAL	9003
Largeur	450 mm	Classe de protection (IP)	IP40
Profondeur	150 mm	Avec serrure	Oui