

## BAES + BAEH d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT

REF. 0 626 14



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	4.845 dm <sup>3</sup>
Poids	867 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### IP 40 plastique SATI Adressable

- [BAES + BAEH] d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h + 8 lm - 5 h (consommation 0,5 W)

#### Caractéristiques Générales

#### Blocs encastrés Kickspot™ SATI Adressable

- Blocs SATI Adressable à LEDs et très faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
- Equipés de batteries Ni-Mh, à faible impact sur l'environnement
- Adressable à distance par passerelle de configuration réf. 0 882 40 et l'App. Legrand Close Up
- Contrôlable à distance avec l'interface pour blocs SATI Adressable réf. 0 626 00 et l'écran tactile de contrôle Mosaic réf. 0 626 01 ou le logiciel de supervision réf. 0 626 02
- Les blocs d'évacuation [BAES + BAEH] et DBR incluent une étiquette universelle repositionnable et recyclable, permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation
- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
- IP 40 - IK 04 - Classe II
- Raccordement par bornes automatiques
- Installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152 mm (scie cloche à trépan réf. 0 625 97), maintien par 3 griffes ajustables et invisibles

### PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

#### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980935	3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT	21,50	1
980935	3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT	21,50	1
980935	3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT	21,50	1
980936	ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE	10,59	1
980936	ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE	10,59	1
980936	ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE	10,59	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.