



## Coffret de proximité 32A IK07 3P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking 3

REF. 0 226 05

230,60€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	4.658 dm <sup>3</sup>
Poids	849 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Coffrets de proximité 32 à 160 A

- Composés :
- d'un boîtier plastique IP 65, couvercle transparent à charnières équipé d'un Vistop à commande latérale, poignée rouge/plastron jaune équipé d'un contact inverseur NO + NF
- d'un bornier de terre (Viking 3)

#### 32 A - IK 07

- Livrés avec 2 PE 21 P - ISO 25
- 3P
- Raccordement : Bornes à cage
- Capacité nominale des bornes de terre : 10 mm<sup>2</sup>

#### Caractéristiques Générales

#### Coupure de proximité 12 à 160 A

- Permet la coupure en charge, le sectionnement et le cadenassage en position 0 d'un équipement situé à distance : coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée), moteurs, machines fixes ou mobiles, climatiseurs...
- Peut également assurer la fonction d'interrupteur général, de coupure d'urgence, d'arrêt d'urgence
- Répond aux exigences du décret 93.40 sur la mise en conformité des machines et équipements de travail (fixes/portatifs), à l'exception des interrupteurs combinés

### PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

#### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980282	Poignée Latérale Rouge pour Vistop 32A	27,24	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.