



**Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis  
- 12V à 24V alternatif ou continu - 2NO - vert**

REF. 0 230 08

LEGRAND

31,26 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Sous-ensembles blocs pour têtes lumineuses

#### Raccordement à vis

- Bloc étrier 3 postes
- Vert - 12-24 V~/= - 2 NO

#### Caractéristiques générales

#### Osmoz composables : sous-ensembles blocs - auxiliaires de commande et de signalisation

Blocs de contacts avec étrier assemblés

IP 20

Conformes à la norme IEC 60947-5-1

#### Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz</b>	10.8 - 26.4 V
<b>Transfo intégré</b>	Non	<b>Tension de fonctionnement nominale Ue en CC</b>	10.8 - 26.4 V
<b>Avec résistance série intégrée</b>	Oui	<b>Type de tension d'alimentation</b>	AC/DC
<b>Avec source lumineuse</b>	Oui	<b>Source lumineuse</b>	LED
<b>Avec diode intégrée</b>	Oui	<b>Type de raccordement du circuit auxiliaire</b>	raccordement à vis
<b>Douille</b>	sans	<b>Couleur de la source lumineuse</b>	vert
<b>Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50Hz</b>	10.8 - 26.4 V	<b>Type de fixation</b>	fixation frontale

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.