

Interrupteur-sectionneur DPX-IS630 sans déclenchement avec commande latérale gauche - 3P - 630A

REF. 0 266 69

DPX

LEGRAND



1 530,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX-IS, sectionneur sans déclenchement, à coupure visible pour le sectionnement en sûreté des installations et des lignes électriques

- Interrupteur-sectionneur DPX-IS630 sans déclenchement avec commande latérale gauche
- 3P - 630A - Reçoit les auxiliaires électriques - Le contact référence 026160 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de précoupure selon la position de montage
- Livré avec :- plages de raccordement- cache-vis- rehausse de poignée
- Se monte sur platine dans les coffrets et armoires XL³
- Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A

Les + installation

Fonction cadenassage intégrée dans la poignée

Les + utilisation

Assure la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts




Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|-----------|---|---|
| Finition interrupteur général | Oui | Commande motorisée en option | Non |
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui | Commande motorisée intégrée | Non |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui | Déclencheur voltétrique en option | Non |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non | Type de construction de l'appareil | Appareil complet installé dans un boîtier |
| Finition de l'inverseur | Non | Adapté à une fixation sur sol | Oui |
| Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V | Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
| Tension de fonctionnement normale | 230-690 V | Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Courant permanent nominal Iu | 630 A | Adapté à un montage en distributeur | Oui |
| Courant permanent nominal, CA-21, 400V | 630 A | Adapté à un montage intermédiaire | Non |
| Courant nominal de courte durée admissible Icw | 12 kA | Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V | 252 kW | Finition de l'élément d'actionnement | Levier |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 100 kA | Verrouillable | Oui |
| Nombre de pôles | 3 | Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
| Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 | Classe de protection (IP), face avant | IP20 |
| | | EAN/Gencode | 3245060266691 |

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) |
|----------|---|-----------------------|
| 9 802 59 | Kit pièces de rechange pour maintenance interrupteur sectionneur DPX-IS630 | 98,18 |
| 9 802 64 | Kit pour isolation des bornes de disjoncteur boîtier moulé DPX ³ 630 et interrupteur-sectionneur DPX-IS630 | 71,81 |
| 9 802 66 | Kit pièces de rechange pour maintenance commande rotative latérale interrupteur-sectionneur DPX-IS250 et DPX-IS630 | 38,41 |

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.