



Interrupteur individuel de volets Céliane radio compatible RTS Somfy

REF. 0 672 69

CÉLIANE

LEGRAND

210,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une commande de volets à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Inter individuel de volets Radio Céliane compatible RTS - A associer à un enjoliveur et une plaque Céliane, support livré monté sur le produit
- Emet par radio les ordres de montée, descente et arrêt au moteur RTS
- Portée 50m en champ libre
- Fonctionne avec 1 pile lithium 3V type CR 2032 fournie

Les + installation

Se fixe directement sur le mur à l'emplacement choisi sans boîte d'encastrement

Les + utilisation

Permet la commande à distance de volets roulants compatibles RTS Somfy

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension nominale	3 V
		Nombre de touches	3
Assemblage	Mécanisme seul	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Modèle	Autre	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Type de commande	Autre	Compatible avec Google Assistant	Non
Verrouillage électrique et mécanique	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Utilisation mécanique possible	Non	Possible support IFTTT	Non
Utilisation électronique possible	Oui	Largeur hors tout	74 mm
Type de montage	Saillie	Hauteur hors tout	74 mm
Matériau	Plastique	Profondeur/longueur hors tout	9.8 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Traitement de surface	Non traité	Température de stockage	5-45 °C
Finition de la surface	Mat	Type de tension	AC
Type de fixation	Fixation avec vis	Traitement antimicrobien	Non
Couleur	Autre	Section de câble	0-0 mm ²
Transparent	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Zone de texte/surface d'inscription	Non	EAN/Gencode	3245060672690
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.