

## Colonne à clippage direct 1 compartiment 2 faces hauteur 0,68m couvercle PVC et corps en alu - blanc RAL9003

REF. 6 530 03

LEGRAND

228,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Colonne à clippage direct, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol ou par le plafond

- Colonne à clippage direct, 1 compartiment 2 faces avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 0,68m
- Couvercle PVC et corps en alu - Blanc RAL9003
- A équiper des prises Mosaic Link - Peut être équipée des kits Ovaline pour alimentation par le plafond
- Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles
- IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4

### Avantages

Le concept Xcore (brevet Legrand) permet une finesse inégalée de la colonne : profil le plus fin du marché

### Les + installation

La structure Xcore du corps de la colonne, permet de câbler des prises dos à dos (de part et d'autre) de la colonne

### Les + utilisation

Facilité de câblage des prises électriques et installation rapide et pérenne grâce au système à clippage direct - Possibilité d'ajouter un pied métallique (référence 653086) de 6kg pour se transformer en colonne mobile

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Matériau de la colonne d'installation	aluminium
Forme de colonne	carré	Qualité du matériau de la colonne d'installation	autre
Modèle	des deux côtés	Matériau de la colonne d'installation sans halogène	Oui
Précâblé	Non	Surface de la colonne	autre
Ajustable	Non	Couleur de la colonne	blanc
Hauteur de colonne	680 - 680 mm	Numéro RAL de la colonne	9003
Nombre de parties supérieures utilisables	2	Matériau de la partie supérieure	plastique
Largeur de la partie supérieure	45 mm	Qualité du matériau de la partie supérieure	PVC
Type de fixation	visser	Matériau de la partie supérieure sans halogène	Non
Mobile	Non	Surface de la partie supérieure	non traité
Adapté à un montage au plafond	Non	Couleur de la partie supérieure	blanc
Montage au sol	Oui	Numéro RAL de la partie supérieure	9003
Entrée de câble	en dessous	Section transversale utile	2880 mm <sup>2</sup>
Profil continu	Oui		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.