

Couvercle plastique pour boîte de sol version standard 16 modules ou 24 modules

REF. 0 880 02

LEGRAND



Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages, pour boîte de sol version standard

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Couvercle plastique pour boîte de sol version standard 16 modules ou 24 modules références 088022, 088025 ou 088041
- S'installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
- Sortie de câble flexible qui épouse les cordons connectés et qui reprend sa position initiale lorsque non-utilisée
- Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
- Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 3000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)

Avantages

- Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)
- Possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans clé

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

2 orientations possibles pour la sortie de câble : cadre et couvercle facilement réversibles à 180°

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	Rectangulaire	Adapté à un canal noyé	Non
Nombre de boîtes d'encastrement	1	Adapté à un fond rentrant	Oui
Matériau du boîtier/corps	Autre	Adapté à un double fond	Oui
Protection de la surface du boîtier	Autre	Adapté à un nettoyage humide	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui	Largeur externe	286 mm
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol	8 mm	Longueur externe	286 mm
Cadre de protection de revêtement de sol	Oui	Longueur dimension d'encastrement	264 mm
Couleur	Gris	Largeur dimension d'encastrement	264 mm
Numéro RAL	7031	Profondeur d'encastrement min.	41 mm
		EAN/Gencode	3414970754950

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
9 813 50	Poignée pour couvercle de boîte de sol version standard plastique et boîte de sol hauteur réduite 50mm
9 813 51	Sortie de câble pour boîte de sol version standard plastique et boîte de sol hauteur réduite 50mm

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.