

Commande de volets roulants dooxie finition blanc - emballage blister



REF. 0 952 12

DOOXIE

LEGRAND

31,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

dooxie, une commande de volets roulants, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Permet de contrôler les volets roulants, stores ou autre store bannes
- 3 boutons (montée, descente et stop) facilitant la gestion de la luminosité pour un confort optimal dans la maison
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Capacité des bornes : 1,5mm²
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Composition	Mécanisme seul
Modèle	Commutateur unipolaire
Nombre de pôles	1
Type de commande	Autre
Utilisation mécanique possible	Oui
Utilisation électronique possible	Non
Mode de pose	Encastré
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Type de fixation	Fixation avec vis
Type de connexion	Borne automatique
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
Tension nominale	250 V
Nombre de touches	3
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	40.8 mm
Profondeur d'encastrement	23.8 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Température de stockage	-25-60 °C
Traitement antimicrobien	Non
Section de câble	2.5-2.5 mm ²
EAN/Gencode	3414971087095

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.