



Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x206mm - RAL7035

REF. 0 362 51

229,00€ Tarif professionnel de référence HT



INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière... voir rubrique Logiciel et Configurateur

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	31.775 dm ³
Poids	4255 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffrets RAL 7035

- Dimensions extérieures hauteur : 400 mm
- Dimensions extérieures largeur : 300 mm
- Dimensions extérieures profondeur : 206 mm
- Equivalence coffret métal hauteur : 400 mm
- Equivalence coffret métal largeur : 300 mm
- Equivalence coffret métal profondeur : 200 mm

Caractéristiques Générales

Coffrets Marina - polyester

- IP 66 suivant EN/IEC 60529. LCIE n° 60059283-560528
- IK 10 suivant EN/IEC 62262 (EN 50102)
- Agréés Bureau Véritas
- Classe II. Polyester chargé fibre de verre. Auto-extinguible 960 °C suivant EN/IEC 60695-2-11
- Particulièrement adaptés aux ambiances corrosives et aux agents climatiques : se référer à la fiche technique pour des conditions particulières, gestion thermique
- Porte réversible, ouverture 180°. Axes imperdables (sauf réf. 036250). 2 verrous double barre (1 verrou pour réf. 036250)
- Fixation directe des équipements en fond de coffret (visserie fournie)
- Possibilité de fixation d'une plaque partielle à partir de 500 x 400 x 200 mm et/ou rails sur plots intermédiaires (sauf réf. 036250)
- Réglage en profondeur optionnel à partir de Haut. 400 x Larg. 300 mm avec réf. 036242
- Acceptent les accessoires Atlantic



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980173	PORTE POUR COFFRET MARINA 400 X 300	154,80	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.