

## Microcâble OS2 MTP LCS<sup>3</sup> 12 fibres - MTP et MTP - longueur 40m

REF. 0 324 54

LCS<sup>3</sup>

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LCS<sup>3</sup>, microcâble préconnectorisé permettant de réaliser plus rapidement un câblage fibre optique Haute Densité optimal

- Microcâble OS2 MTP LCS<sup>3</sup>
- 12 fibres - MTP - MTP - Longueur 40m
- Microcâbles avec éclateur, sortie 2mm - MTP - MTP : faible perte d'insertion connecteur MTP < 0,35dB/connecteur
- Câble microcâble à faible densité - Gaines en LSZH, couleur aqua (OM3) et jaune (OS2)
- Livré avec rapports de tests et dérouleurs - Livré sur touret carton - MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

### Recommandations / restrictions d'usages

Raccordements des cassettes des tiroirs Haute Densité

Autres configurations sur demande

### Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS<sup>3</sup>, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS<sup>3</sup> s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

|   |       |  |                         |
|---|-------|--|-------------------------|
| Catégorie                               | OS2   | Type de câble connecteur<br>raccordement 2 | autre                   |
| Connecteur raccordement 1               | MTP-F | Avec protection contre les rongeurs        | Non                     |
| Nombre de connecteurs<br>raccordement 1 | 1     | Croisé                                     | Non                     |
| Connecteur raccordement 2               | MTP-F | Couleur de la gaine                        | jaune                   |
| Nombre de connecteurs<br>raccordement 2 | 1     | Ignifugé                                   | selon IEC/EN 60332-24-3 |
| Nombre de fibres                        | 12    | Sans halogène selon EN 60754-1/2           | Oui                     |
| Longueur                                | 40 m  | Avec œillet                                | Non                     |