



Inter horaire programmable astronomique via bluetooth journalier ou hebdomadaire 230V~ - 1 sortie 16A - 56 programmes

REF. 4 127 23

LEGRAND

386,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Interrupteur horaire astronomique programmable Bluetooth 230V~ - 1 sortie 16A

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Bluetooth
- Programmation directe sur clavier ou via smartphone avec l'App Legrand Time Switch
- 56 programmes
- 1 sortie 16A -250V
- Programmation journalière ou hebdomadaire

Les + installation

Gain de temps : possibilité de dupliquer le programme via un smartphone

Les + utilisation

Programmation facile via l'appli Legrand Time Switch gratuite

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Rail DIN	Présélection de commutation	Oui
		Courant de commutation nominal à 250 V CA	16 A
Nombre de canaux	1	Contact de commutation hors tension	Oui
Tension d'alimentation	230-230 V	Classe de protection (IP)	IP20
Type de tension d'alimentation	AC	Largeur en nombre de modules	2
Fréquence de la tension d'alimentation	50-60 Hz	Largeur	35.6 mm
Réserve de marche en années	5	Hauteur	83 mm
Précision par jour	0.1 s	Profondeur	60 mm
Guidage texte à l'écran	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-20-55 °C
Programmation externe	Oui	Température de stockage	-20-60 °C
Carte mémoire incluse	Non	Sens de l'alimentation électrique	Par le haut
Programme 60 min	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Programme 24 h	Oui	Couleur	Gris
Programme hebdomadaire	Oui	Numéro RAL	7035
Programme annuel	Non	Sans halogène	Oui
Programme vacances	Oui	Type de connexion	Borne à vis
Programme d'impulsion	Non	Capacité des bornes	1.5-4 mm²
Programme de cycle	Oui	Type de connexion	Cable
Programme astronomique	Oui	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Programme aléatoire	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Compteur d'heures	Oui	Code CEI (Pack1)	CR 2477N
Synchronisé avec le secteur	Oui	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Commandé par quartz	Oui	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium
Radioguidé	Non	Nombre de Pack 1	1
Radioguidé (DCF77)	Non	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
GPS	Non	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	11 g
Finition des contacts	Contact inverseur (NO/NC)	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Temps de commutation minimal canal 1	0.01666 s	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Nombre d'emplacements de mémoire	56	Objet connecté	Non
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver	Non	Plateforme de téléchargement d'applications	Multistore
Commande manuelle	Oui	EAN/Gencode	3414971975521
Entrée externe de contact à poussoir	Oui		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.