


## Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition blanc



REF. 6 000 31

DOOXIE

LEGRAND

11,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- Transformateur réversible dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Livré avec un doigt simple et deux demi-doigts pour réaliser 5 fonctions :
  - un simple va-et-vient ou simple poussoir
  - un double va-et-vient ou double poussoir
  - un va-et-vient + poussoir
- Livré en mode poussoir avec doigt simple monté et avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

### Avantages

La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes

Mécanisme équipé d'un système permettant de passer de la fonction poussoir à la fonction va-et-vient et inversement en fonction des contraintes du chantier - Une action sur la languette de maintien permet de repasser un va-et vient en poussoir

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

### Les + utilisation

Peut être associé à d'autres poussoirs afin de commander un même éclairage depuis plusieurs points de contrôle - L'interrupteur peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	autre	Interrupteur de chauffage	Non
Type de commande	autre	Interrupteur de machine à laver	Non
Assemblage		Largeur d'appareil	73 mm
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Hauteur d'appareil	73 mm
Type de montage	encastré	Profondeur d'appareil	36.15 mm
Type de fixation	fixation à vis	Profondeur d'encastrement	21.4 mm
Avec plaque de montage	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Sans halogène	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Traitement antibactérien	Non	Possible support IFTTT	Non
Traitement de surface	non traité	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Finition de la surface	brillant	Température de stockage	-25 - 60 °C
Couleur	blanc	Type de tension	AC
Numéro RAL (équivalent)	9003	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Zone de texte/surface d'inscription	non	Neutre obligatoire	Non
Voyant	non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20	Capacité des bornes	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Tension nominale	250 V	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Courant nominal assigné	6 A	Section de câble	1.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Courant de commutation pour lampes fluorescentes	6 AX	Entre axe de fixation verticale	60 - 60 mm
Contact de report	Non	Entre axe de fixation horizontale	60 - 60 mm
Type de raccordement	borne automatique	Maintien du câble	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.