

Plaque de finition horizontale Mosaic pour 8 modules blanc

REF. 078818L

MOSAIC

LEGRAND



Finition Blanc

11,86 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, plaque de finition en blanc brillant, l'incontournable pour habiller les mécanismes Mosaic

- Plaque de finition Mosaic 8 modules pour montage horizontal
- Se clipse sur le support Batibox 8 modules référence 080253
- Blanc RAL9003
- L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
- Finition brillante

Avantages

Mosaic offre une large collection de plaques allant de 1 à 2x10 modules dans 3 couleurs : Blanc, Aluminium, Noir mat

Le design intemporel de Mosaic ré-inventé : une forme asymétrique, perception ultra fine et un rayon supérieur devenus signature depuis 25 ans

Les + installation

La plaque reste toujours au contact du mur : le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation (+1,5mm/ -1,25mm)

Les + utilisation

Permet l'habillage de mécanisme Mosaic 8 modules

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|-----------------|---|----------------|
| Nombre d'unités | 1 | Finition de la surface | Brillant |
| Sens de montage | Horizontal | Couleur | Blanc |
| Nombre d'unités, horizontales | 1 | Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
| Nombre d'unités, verticales | 1 | Transparent | Non |
| Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 8 | Avec couvercle à charnière | Non |
| Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 | Classe de protection (IP) | Autre |
| Nombre d'inserts pour interrupteurs | 1 | Résistance aux chocs | IK04 |
| Avec grille de montage | Non | Type de fixation | À clipser |
| Montage encastré | Oui | Largeur | 224 mm |
| Adapté à une boîte de canal noyé | Non | Hauteur | 82 mm |
| Adapté à un canal d'allège | Non | Profondeur | 9 mm |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non | Température d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
| Matériau | Plastique | Température de stockage | -10-70 °C |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Essence du bois en latin | Non applicable |
| Sans halogène | Oui | Certification du bois (liste) | Non applicable |
| Traitement antibactérien | Non | Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
| Traitement de surface | Non traité | EAN/Gencode | 3414971578036 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.