



Sonnette à timbre bronze 230V~ Livinglight - Tech - 1 module

REF. NT4351/230

LIVING LIGHT

BTICINO

34,27 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une sonnette à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Sonnette à timbre bronze Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- 8VA - 230V~ - 50Hz à 60 Hz
- Niveau sonore 80dB
- 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
- Finition Tech

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|---|---|---------------------------|
| Couleur du boîtier | noir | Largeur hors tout | 21.9 mm |
| Matériau du boîtier | plastique | Hauteur hors tout | 45 mm |
| Volume | 80 dB | Profondeur/longueur hors tout | 43.5 mm |
| Tension nominale | 230 - 230 V | Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
| Classe de protection (IP) | IP20 | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 50 °C |
| Type de courant | AC | Température de stockage | -10 - 70 °C |
| Consommation d'électricité | 8 - 8 A | Type de borne | borne à vis |
| Batterie incorporée | Non | Capacité des bornes | 2.5 - 2.5 mm ² |
| Type de montage | appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire | Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 1 | Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
| Largeur dans les unités de partition | 21.9 | Pile ou Accumulateur (Pack1) | non applicable |
| Sans fil | Non | Composition de l'élément (Pack1) | non applicable |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.