



## Relais de commande CTX<sup>3</sup> 4 pôles 3NO + 1NF - 24V~

REF. 4 168 10

CTX<sup>3</sup>

LEGRAND

56,02 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CTX<sup>3</sup>, relais pour commande d'un circuit par le biais de contacts normalement ouverts et/ou normalement fermés dont le changement de position s'effectue par la mise sous tension de la bobine

- Relais de commande CTX<sup>3</sup>
- 4 pôles - 3NO+1NF - 24V~
- I<sub>th</sub> = 10A
- Bobine basse consommation - I<sub>e</sub> = 3A (AC-15) 240V
- Conforme aux normes IEC 60947, IEC 60947-4-1 et 60947-5-1

### Les + installation

Compatible avec les auxiliaires des contacteurs de puissance CTX<sup>3</sup> mini

### Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX<sup>3</sup> permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX<sup>3</sup> mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX<sup>3</sup> peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |                    |  |               |
|---|--------------------|--|---------------|
| Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50Hz  | 20.4-26.4 V        | Interface                                  | Oui           |
| Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz | 20.4-26.4 V        | Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1             |
| Type de tension d'actionnement                          | AC                 | Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 3             |
| Courant de fonctionnement nominal, 400V                 | 1.9 A              | Avec affichage LED                         | Non           |
| Type de raccordement du circuit auxiliaire              | Raccordement à vis | Commande manuelle                          | Oui           |
| Type de montage   | Rail/ vis DIN      | EAN/Gencode                                | 3414970407627 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.