

## Coffret fixe 19pouces LCS<sup>2</sup> capacité 9U - 600x500x400mm

REF. 0 462 01

679,90€ Tarif professionnel de référence HT



### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	164 dm <sup>3</sup>
Poids	19800 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Coffrets 19" LCS<sup>2</sup> fixes

- Gestion des cordons facilitée : fixation possible de bracelets guide-câbles réf. 0 465 41/42 et de colliers
- Entrées de câbles haute et basse au format DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier
- Entrées de câbles arrière prédécoupées

##### Coffrets profondeur 400 mm

- Capacité : 9 U
- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 500 mm
- Charge admissible : 27 kg

#### Caractéristiques Générales

##### Coffrets 19" LCS<sup>2</sup> et équipements

- IP 20 - IK 08
- Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
- Fermeture par serrure à clé 2433 A
- Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil
- Equipés de 2 montants 19" avec aide au réglage en profondeur
- Livrés avec kit de mise à la masse
- Ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute
- Gris anthracite RAL 7016



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

## Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980191	CAME DE FERMETURE PLASTIQUE LCS2	38,24	1
980209	BANDEAU SUPERIEUR COFFRET 19" LCS2 MARQUE LEGRAND	134,00	1
980210	BANDEAU INFERIEUR COFFRET 19" LCS2	134,00	1
980213	JEU DE 2 CHARNIERES PORTE COFFRET 19" LCS2 COMPLETES	155,50	1
980216	POIGNEE PLASTIQUE PORTE COFFRET LCS2	40,09	1
980219	PORTE COFFRET 19" LCS2 9U COMPLETE	269,40	1
980229	PANNEAU LATERAL COFFRET 19" LCS2 9U PROF. 400 COMPLET	247,40	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.